

Трансферни системи Маси с въздушен плот

За лесна и бърза обработка на материала.



**Трансферна маса TF 01
в действие**

Трансферните маси TF осигуряват лесното транспортиране на материала до книговезкия нож, дори при големи и тежки стапели. В допълнение, те улесняват и обръщането на стапела на предната маса:

- Лесно местене на масата.
- Неизносващи се сачмени ролки.
- Безпрепятствено движение и върху хартиен отпадък.

Благодарение на гъстата си мрежа от въздушни дюзи, масите с въздушен плот LT създават оптимална въздушна възглавница за лесно придвижване на стапела:

- Мощен компресор.
- Решетъчно оразмеряване за модулно подреждане на цели конвейерни или пакетажни линии.

Трансферните ъгли UE, трапецоидните маси TT и триъгълните маси DT позволяват конфигурирането на индивидуални транспортни решения:

- Внимателно транспортиране на материала върху неизносващи се повърхности от неръждаема стомана.
- Стабилни задни ограничители, които могат да се използват както за подравняване, така и като стопери.
- Солидна стоманена тръбна рамка с регулируеми на височина крака.

Маси с въздушен плот LT			
	А (мм)	В (мм)	Употреба
LT 01	530	1000	Perfecta 92, 115, 132
LT 02	1000	1500	
LT 03	1250	1250	
LT 04	1000	1250	
LT 05	1000	1000	
LT 06	750	1000	
LT 07	500	1000	
LT 08	750	750	
LT 09	500	750	
LT 10	500	500	
LT 11	440	1000	Perfecta 168
Трансферни ъгли UE			
	С (мм)	Д (мм)	Употреба
UE 01	170	720	Perfecta 92,115,132 дясно
UE 02	170	720	Perfecta 92,115,132 ляво
UE 03	170	470	Perfecta 92, 115 дясно
UE 04	170	470	Perfecta 92, 115 ляво
UE 05	400	560	Perfecta 168 дясно
UE 06	400	560	Perfecta 168 ляво
UE 07	250	470	Perfecta 132 дясно
UE 08	250	470	Perfecta 132 ляво
Триъгълни маси DT			
	Е (мм)	Ф (мм)	Употреба
DT 01	500	500	
DT 02	300	500	Дясно подаване
DT 03	300	500	Ляво подаване
Трапецовидни маси TT			
	Г (мм)	Н (мм)	
TT01	1000	1000	
TT02	750	750	
Трансферни маси TF			
	Ж (мм)	К (мм)	Употреба
TF 01	570	1000	Perfecta 92, 115, 132, 168
TF 02	570	1000	Perfecta 92, 115, 132, 168
TF 03	800	1600	Perfecta 168 дясно, за големи формати
TF 04	800	1600	Perfecta 168 ляво, за големи формати
Повдигащи квадрати AW			
	Л (мм)	Употреба	
AW 01	440	Perfecta 115, 132	Маса с в. плот 1000
AW 02	190	Perfecta 115, 132	Маса с в. плот 750
AW 03	500	Perfecta 168 ляво	Маса с в. плот 1000
AW 04	750		
AW 05	1000	Perfecta 92	Маса с в. плот 750
AW 06	380	Perfecta 168 дясно	Маса с в. плот 1000
AW 07	630	Perfecta 92	Маса с в. плот 1000
Опции			
G 1	Компресор	За въздушни плотове до 3 м ²	
G 2	Компресор	За въздушни плотове до 6 м ²	
TV 1	Конектор за маси	За свързване на две маси, нужни са 2 бр.	
F 1	Крак	Нужни са 3 бр. за монтаж към гилотина	

